

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## RACCORD EXCENTRE DE 40 mm MÂLE-MÂLE ECROU TOURNANT

Excentrés (2) de 40 mm Mal 1/2' Mal 3/4'

Réf. 70862

**Gamme :** IT MATÉRIAUX - SANITAIRE

**Certification(s) :**

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet :** 1



---

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

---

**Conditionnement :** -

**Forme raccord :**

**Application :**

**Matière :** Laiton

**Finition :** Chromé

---

**Hauteur :** 42 mm

**Largeur :** 25 mm

**Profondeur :** mm

**Poids :** 248 g

**Diamètres nominaux :**

**Ø1** 1/2 pouce

**Ø2** 3/4 pouce

**Ø3**

**Préconisations de mise en oeuvre :**

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  
 $3/8'' = 25 \text{ Nm}$  /  $1/2'' = 30 \text{ Nm}$  /  $3/4'' = 30 \text{ Nm}$  /  $1' = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)